

**Dubinomjer, mjerno područje: 0-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Za postizanje različitih mjernih dubina s razlikama mjerne igle raznih dužina s razlikama po 25 mm. Vreteno prokaljeno i brušeno. Most od kaljenog alatnog čelika s lepanom mjernom površinom, mikrometar mat kromiran. Mjerni bubanj s čisto graviranim crnim podjelnim crtama i brojkama. Uvijek ista sila mjerenja zbog ugrađene račne.

Dio isporuke:

Uključene mjerne igle.

Tehnički opis

Broj mjernih igli	4
Mjerna igla Ø	4,5 mm
Duljina mosta	100 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Mjerno područje	0 - 100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Standard	DIN 863

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S15
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

KalibriranjeGarnitura dubinomjera mjerno područje 0-100 mm	020780 0-100
--	--------------