

**Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir. izvedba s okretnim vretenom.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Paralelnost mjernih površina	5 µm
Vreteno Ø	8 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Ø mjernog tanjura	20 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
-----------------------------	-----------