

**Mahr****Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 30-40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	427800 30-40
GTIN	2050001038067
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Lagana, cijevna konstrukcija otporna na lom.** Mjerno vreteno prokaljeno i brušeno. **Mjerne površine kaljene i lepane.** Upravljački i dijelovi za očitavanje mat kromirani. Od mjernog opsega 100 – 125 mm s toplinskom izolacijom i polugom za stezanje učvršćivanja.

**Dio isporuke:**

Mjerni vijak u rukavcu.

**Tehnički opis**

Mjerni bubanj $\emptyset$	12,5 mm
Vreteno $\emptyset$	7 mm
Mjerno područje	30 - 40 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	4 $\mu$ m
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B10
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

---

**Usluge**KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje  
100 mm

022440 100

DAkkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno  
područje 200 mm

022450 200