

**HOLEX****Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-25/Fmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Prokaljena vretena i mat kromirani mjerni bubanj. **Stacionarna (nerotirajuća)** vretena, s mjernom površinom od tvrdog metala i računom. Za ispitivanje materijala s osjetljivom površinom.

**Upotreba:**

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik za mjerni stol.

**Tehnički opis**

Mjerni bubanj Ø	18 mm
Duljina prihvatne drške	10 mm
Vreteno Ø	8 mm
Ukupna duljina	113 mm
Ø prihvatne drške	12 mm
Očitavanje	0,002 mm
Granica odstupanja	0,003 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Kalibriranje	B3
Vrsta proizvoda	Ugradbeni mjerni vijak

**Usluge**

KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 25 mm	022280 25
DAkkS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm	022290 50