

## Mitutoyo

### Digitalni ugradbeni mikrometar s izlazom podataka, mjesto mjerenja (put mjerenja): 0-25mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

**Izravno očitavanje s jasno raspoznatljivog digitalnog ekrana. Sigurno mjerenje bez pogreške – bez nonija.** Kaljena i brušena mjerna vretena, fiksiranje priteznom vijkom, račna.

##### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

##### Upotreba:

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik mikrometra.

##### Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

##### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

#### Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	18 mm
Duljina prihvatne drške	16 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Mjesto mjerenja (put mjerenja)	0 - 25 mm
IP-klasa zaštite	IP 65

Ukupna duljina	170 mm
Ø prihvatne drške	12 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	0,002 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	B3
Vrsta proizvoda	Ugradbeni mjerni vijak

## Usluge

KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 25 mm	022280 25
DAkS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm	022290 50

## Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2