

Mitutoyo

Digitalni unutarnji mikrometar s izlazom podataka, mjesto mjerenja: 25-50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	426850 25-50
GTIN	4946368511306
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Izravno očitavanje s digitalnog indikatora. Prokaljena, brušena i lepana vretena. Mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom, brušeni i najfinije lepani. Uvijek ista sila mjerenja zbog račne čegrtaljke. S vijkom za stezanje.

Tekst oblačića:

Preset za željenu početnu vrijednost.

Nuliranje u svakoj poziciji bez brisanja apsolutne točke.

Pomoću tipke za održavanje vrijednosti može se spremiti rezultat mjerenja (npr. nepovoljna pozicija mjerenja).

Točnost:

Do 30 mm: 5 µm / od 30 mm: 6 µm.

Dio isporuke:

1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497445, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Mjesto mjerenja	25 - 50 mm
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357

Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 50 mm	022360 50
--	-----------

Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2