

**Mitutoyo****Digitalni ugradbeni mikrometar s izlazom podataka, mjesto mjerenja (put mjerenja): 0-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Izravno očitavanje s jasno raspoznatljivog digitalnog ekrana. Sigurno mjerenje bez pogreške – bez nonija.** Kaljena i brušena mjerna vretena, fiksiranje priteznim vijkom, račna.

**Upotreba:**

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik mikrometra.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497100.

**Tehnički opis**

Duljina prihvatne drške	14 mm
Vreteno Ø	11 mm
Ukupna duljina	172 mm
Mjesto mjerenja (put mjerenja)	0 - 50 mm
Ø prihvatne drške	18 mm
Mjerni bubanj Ø	49 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	0,003 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	B3
Vrsta proizvoda	Ugradbeni mjerni vijak

## Usluge

KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 100 mm	022280 100
DAkS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm	022290 50

## Pribor

Priključni kabel tip D1	497080 D1
Odašiljač tip S1	498966 S1
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Priključni kabel tip D2	497080 D2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2