

**Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama, mjerno područje: 100-125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir.
izvedba s okretnim vretenom.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Ø mjernog tanjura	30 mm
Paralelnost mjernih površina	6 µm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Mjerno područje	100 - 125 mm
Vreteno Ø	8 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200
DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200

Pribor

Etalon ukupna duljina 100 mm	421100 100
------------------------------	------------