

**Garant****HM nasadne čeljusti, par, za tip: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360136 120
GTIN	4045197680808
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Visina stezanja = 4 mm.

**Materijal:**

Alatni čelik kratko nitriran.

**Odgovara:**

Centrična stega br. 360130 – 360134.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

**Tehnički opis**

za tip	120
Visina kontaktne površine C	60 mm
odgovaraju kodu boja	ZC120
Širina čeljusti b	120 mm
Stezni raspon B – A	106 - 132 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

