

Hartig

Dvostrani unutarnji mikrometar, mjerno područje: 5-55mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje art. 484030.

Napomena:

Izvedba do 600 mm područja mjerenja isporučiva na upit.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \emptyset	21 mm
Mjerno područje	5 - 55 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	2,5 μ m
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B4

Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar
Usluge	
Kalibriranje Unutarnji mikrometar maks. mjerno područje 75 mm	022360 75

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm	484030 32
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm	484030 26
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 36 mm	484030 36
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 4 mm	484030 4
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm	484030 34
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 3 mm	484030 3
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 38 mm	484030 38

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm	484030 46
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm	484030 17
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 5 mm	484030 5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm	484030 42
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm	484030 44
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9