

Mitutoyo**Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-6,5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Prokaljena vretena i mat kromirani mjerni bubanj. **Okretna vretena**, bez mjerne površine od tvrdog metala, bez račne, **ekstra kratke izvedbe, konveksna mjerna površina.**

Upotreba:

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik za mjerni stol.

Napomena:

Posebne veličine na upit.

Tehnički opis

Radijus dodirne površine	3 mm
Mjerni bubanj \varnothing	9 mm
Mjerno područje (put mjerenja)	0 - 6,5 mm
Vreteno \varnothing	3,5 mm
Duljina prihvatne drške	6 mm
\varnothing prihvatne drške	6 mm
Ukupna duljina	37 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,002 mm
Standard	Standard proizvođača

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B3
Vrsta proizvoda	Ugradbeni mjerni vijak

Usluge

KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 25 mm	022280 25
DAkKS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm	022290 50