

**Garant****Stezna vodilica 120, duljina vodilice: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360110 600
GTIN	4045197555397
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- Sve funkcionalne površine su precizno brušene, točnost uparivanja 0,03mm.
- Vodilice i čeljusti s površinski kaljeni.
- Kompaktan modularan oblik, velika sila stezanja 40 kN, maksimalni moment stezanja 50Nm.
- Priključne rupe za GARANT ZeroClamp stezni sustav sa nultom točkom (priključni razmak 200mm), moguće stezanje putem steznih/rasterskih ploča ili steznih vilica.
- Ravnalo na gornjoj površini vodilice omogućava brzo ponovno pozicioniranje steznih čeljusti.
- Moguće koristiti u kombinaciji s raznim mjernim uređajima.
- Moguće je uobičajeno i grip stezanje.
- Stezni raspon moguće je individualno produžiti.
- Jednostavno stezanje pomoću momentnog ključa.

**Upotreba:**

- 5-osna obrada na višeosnim obradnim centrima.
- Ekonomično rješenje u primjeni sa steznim sustavom s nultom točkom GARANT ZeroClampna sustavima za paletiranje odnosno automatskim sustavima ili direktno na stolu za stroj, odnosno steznim tornjevima.

**Dodatni pribor:**

Razne izvedbe steznih čeljusti, magnetska letvica, graničnik za obratke vidi br. 360112 do 360129. Momentni ključ br. 656050 vel. 60, povlačni vijci br. 360025 vel. 18M16, stezni sustav br. 360127

**Tehnički opis**

Visina H	60 mm
Duljina vodilice	600 mm
Duljina D (L)	600 mm
Širina B	120 mm
Vrsta proizvoda	Zatezna vodilica

## Pribor

Prednja čeljust prevučena tvrdim metalom širina čeljusti 120 mm	360124 120
Ozubljeni umetak tip GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Garnitura steznih vilica 6-dijelna	360127
Aluminijska nasadna čeljust širina čeljusti 120 mm	360122 120
Paralelna stezna čeljust širina čeljusti 120 mm	360115 120
Čeljust za stezanje prema dolje širina čeljusti 120 mm	360114 120
Osnovna čeljust tip P	360119 P
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 60 Nm	656050 60
Osnovna čeljust tip F	360119 F
Ozubljeni umetak tip GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Nasadna čeljust materijal STAHL	360162 STAHL
Fiksna čeljust širina čeljusti 120 mm	360116 120
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16	360025 18M16