

**Mahr****Mikrometar za mjerni sat, mjerno područje: 50-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	424900 50-100
GTIN	4059192017613
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Snažni, kovani čelični mikrometar s toplinskom izolacijom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. Vreteno na opružnom ležaju, za umetanje obradaka uvlači se pomoću poluge. Namještanje vretena preko cijelog mjernog područja putem narovašenog vijka. Podešavanje preko mjernog sata. Podesivi graničnik za centriranje obradaka. **Konstantna mjerna sila** pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Prednost imaju mjerni satovi br. 434674 vel. 25/0,5 i vel. 50/1. **Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitavaju na mjernom satu.**

S tvrdometalnim mjernim vrhovima. Za cilindrične dijelove poput vratila, svornjaka i drški, za mjerenje debljine i duljine.

**Dio isporuke:**

**Bez** mjernog sata, **uključujući** drvenu kutiju.

**Dodatni pribor:**

Etalon, precizni pokazivač br. 434674. Lijevano postolje, držač za precizni pokazivač za linearni prijenos mjernog kretanja, mjerni umetci.

**Tehnički opis**

Čeona paralelnost mjernih površina	2 µm
Ø mjernih površina	10 mm

Ravnina mjernih površina	0,2 µm
Put mjernog ticala	2,5 mm
Snaga mjerenja	7,5 N
Mjerno područje	50 - 100 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L9
Vrsta proizvoda	Račvasta šablona s preciznim indikatorom

## Usluge

KalibriranjeRačvasti kontrolnik tip RL	028730 RL
--	-----------