

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 5-30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

**Dio isporuke:**

Uključuje prsten za podešavanje.

**Tehnički opis**

Mjerni bubanj Ø	18 mm
Mjerno područje	5 - 30 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	10 µm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L7
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 50 mm	022360 50
KalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 50 mm	028400 50
DAkS kalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 200 mm	028470 200

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20