

Mahr**Mikrometar za mjerni sat s ručkom Marameter S, mjerno područje: 60-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	424910 60-100
GTIN	2050001050991
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Snažni okvir otporan na savijanje s ručicom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. **Mjerne površine obrađene tvrdim metalom i skošene radi lakšeg umetanja.** Za mjerenje uskih rubova koji nadilaze okvir. Podešavanje preko mjernog sata. Graničnik za centriranje za podešavanje sredine obratka.

Visoka preciznost mjerenja. Masa uređaja se pri mjerenju oslanja na ticalo i ne utječe na rezultat mjerenja.

Konstantna mjerna sila pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Preferira se mjerni sat br. 434674.

Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitavaju na mjernom satu. Bočni izbočeni dio za zaštitu od udaraca pri mjerenju i odlaganju.

Tekst oblačića:

Podesiva protutipka.

Podesiv graničnik za centriranje.

Nakovanj s preusmjerenjem na fini pokazivač.

Upotreba:

Za mjerenje cilindričnih dijelova svih vrsta. Kao uređaj za brzo mjerenje izravno na alatu stroja i u kontroli proizvodnje.

Dio isporuke:

Bez mjernog sata, **uključujući** drvenu kutiju.

Dodatni pribor:

Etalon, paralelne mjerne ploče, mjerni diskovi, precizni pokazivači br. 434674.

Napomena:

Mjerni opseg do 500 mm dostupan na upit.

Tehnički opis

Ravnina mjernih površina	0,5 µm
Ø mjernih površina	22 mm
Snaga mjerenja	13,5 N
Čeona paralelnost mjernih površina	3 µm
Mjerno područje	60 - 100 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L9
Vrsta proizvoda	Račvasta šablona s preciznim indikatorom

Usluge

KalibriranjeRačvasti kontrolnik tip RL	028730 RL
--	-----------