

**Mitutoyo****Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Prokaljena vretena i mat kromirani mjerni bubanj. **Okretna vretena**, bez mjerne površine od tvrdog metala, bez račne, **kratke izvedbe**.

**Upotreba:**

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik za mjerni stol.

**Napomena:**

Posebne veličine na upit.

**Tehnički opis**

Vreteno Ø	5 mm
Ø prihvatne drške	9,5 mm
Mjerni bubanj Ø	13 mm
Duljina prihvatne drške	9,5 mm
Mjerno područje (put mjerenja)	0 - 13 mm
Ukupna duljina	58,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,002 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B3
Vrsta proizvoda	Ugradbeni mjerni vijak

**Usluge**

KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 25 mm	022280 25
DAkS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm	022290 50