

**Mikrometar, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 423010 0-25 |
| GTIN | 4045197204066 |
| Razred artikla | 42B |

Opis**Izvedba:**

S kuglastim mjernim naslonom za mjerenje debljine stijenke cijevi i drugih zakrivljenih dijelova. Mjerno vreteno s mjernom površinom od tvrdog metala, mjerna površina \varnothing 8 mm kaljena. S izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, polugom za stezanje i visokokvalitetnom račnom.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|-----------------|
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm |
| Vreteno \varnothing | 6,5 mm |
| Mjerno područje | 0 - 25 mm |
| Kosina osovine | 0,5 mm |
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Kalibriranje | B1 |
| Standard | DIN 863 |
| Mjerna tehnika | analogno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |

Usluge

DAkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm

022010 100

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm

022000 25