

**Mahr****Mikrometar za mjerni sat s ručkom Marameter S, mjerno područje:  
100-150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	424910 100-150
GTIN	4059192017842
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Snažni okvir otporan na savijanje s ručicom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. **Mjerne površine obrađene tvrdim metalom i skošene radi lakšeg umetanja.** Za mjerenje uskih rubova koji nadilaze okvir. Podešavanje preko mjernog sata. Graničnik za centriranje za podešavanje sredine obratka.

**Visoka preciznost mjerenja.** Masa uređaja se pri mjerenju oslanja na ticalo i ne utječe na rezultat mjerenja.

**Konstantna mjerna sila** pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Preferira se mjerni sat br. 434674.

**Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitavaju na mjernom satu.** Bočni izbočeni dio za zaštitu od udaraca pri mjerenju i odlaganju.

**Tekst oblačića:**

Podesiva protutipka.

Podesiv graničnik za centriranje.

Nakovanj s preusmjeravanjem na fini pokazivač.

**Upotreba:**

Za mjerenje cilindričnih dijelova svih vrsta. Kao uređaj za brzo mjerenje izravno na alatu stroja i u kontroli proizvodnje.

**Dio isporuke:**

**Bez** mjernog sata, **uključujući** drvenu kutiju.

**Dodatni pribor:**

Etalon, paralelne mjerne ploče, mjerni diskovi, precizni pokazivači br. 434674.

**Napomena:**

Mjerni opseg do 500 mm dostupan na upit.

---

**Tehnički opis**

Mjerno područje	100 - 150 mm
Ø mjernih površina	22 mm
Čeona paralelnost mjernih površina	3 µm
Ravnina mjernih površina	0,5 µm
Snaga mjerenja	15 N
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L9
Vrsta proizvoda	Račvasta šablona s preciznim indikatorom

---

**Usluge**

KalibriranjeRačvasti kontrolnik tip RL	028730 RL
--	-----------