

Mitutoyo**Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Prokaljena vretena i mat kromirani mjerni bubanj. **Okretna vretena**, s mjernom površinom od tvrdog metala i račnom.

Upotreba:

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik za mjerni stol.

Napomena:

Posebne veličine na upit.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \varnothing	18 mm
Duljina prihvatne drške	15 mm
\varnothing prihvatne drške	10 mm
Ukupna duljina	109 mm
Vreteno \varnothing	6,35 mm
Mjerno područje (put mjerenja)	0 - 25 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,002 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Kalibriranje	B3
Vrsta proizvoda	Ugradbeni mjerni vijak

Usluge

KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 25 mm	022280 25
DAkkS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm	022290 50