

Mahr**Mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	424800 0-25
GTIN	4059192004675
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Mjerno vreteno od VA čelika, kaljeno i brušeno. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Dijelovi za posluživanje i očitavanje mat kromirani. S toplinskom izolacijom za ruke. Konstantna sila mjerenja. Pomični naslon, uvlačiv. Posebno prikladan za precizne serijske dijelove.

Točnost:

Precizni indikator 863 – mjerni vijak 2 µm.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat Millimes art. 434674 vel. 50/1.

Tehnički opis

Očitavanje precizni indikator	0,001 mm
Mjerno područje preciznog indikatora	±0,05 mm
Vreteno Ø	7,5 mm
Očitavanje mikrometra	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Standard	DIN 863

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B14
Vrsta proizvoda	Mikrometarski vijak preciznog indikatora

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 25 mm	022410 25
KalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 25 mm	022400 25

Pribor

Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------