

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 75-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dio isporuke:

Uključuje prsten za podešavanje.

Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	18 mm
Mjerno područje	75 - 100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	16 µm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L7
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 200 mm	028470 200
KalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 100 mm	028400 100
KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 100 mm	022360 100

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100