



## Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-6,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Razred artikla	42B

### Opis

#### Izvedba:

Prokaljena vretena i mat kromirani mjerni bubanj. **Okretna vretena**, bez mjerne površine od tvrdog metala, bez račne, **ekstra kratke izvedbe, konveksna mjerna površina.**

#### Upotreba:

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik za mjerni stol.

### Tehnički opis

Radijus dodirne površine	2,5 mm
Vreteno Ø	3,5 mm
Mjerno područje (put mjerenja)	0 - 6,5 mm
Ø prihvatne drške	6 mm
Ukupna duljina	37 mm
Duljina prihvatne drške	6 mm
Mjerni bubanj Ø	9 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,002 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B3
Vrsta proizvoda	Ugradbeni mjerni vijak

**Usluge**

KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 25 mm	022280 25
DAkS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm	022290 50