

Mitutoyo**Garnitura unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 50-1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	427500 50-1000
GTIN	4946368438351
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Jedan ugradbeni mikrometar 50 – 63 mm i različiti produžetci. **Na osnovni ugradbeni mikrometar se prema željenom mjernom opsegu priključi jedan ili više produžetaka.** Produžetci predstavljaju cilindrične etalone.

Tekst oblačića:

Zaštitna kapa navoja

Produžetak 13 mm

Produžetak 25 mm

Osnovni mjerni vijak 50 – 63 mm

Točnost:(3 + broj produžetaka + D / 50) μ m.**Dio isporuke:**

Osnovni ugradbeni mikrometar i produžeci.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \emptyset	15 mm
Broj produžetaka	8
\emptyset cijevi	12,5 mm
Mjerno područje	50 - 1000 mm

Očitavanje	0,01 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-1000 mm	020480 50-1000
DAkKS kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra Mjerno područje 50-1000 mm	020490 50-1000