

**Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

S kaljenim i velikim mjernim površinama. Kovani i lakirani okvir. izvedba s okretnim vretenom.

Upotreba:

Za mjerenje razmaka između zuba kod zupčanika s ravnim i kosim zubima od modula 0,8 nadalje.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

Tehnički opis

Ø mjernog tanjura	20 mm
Paralelnost mjernih površina	5 µm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Vreteno Ø	8 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25