

Mitutoyo**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 5-30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje art. 484030.

Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	18 mm
Mjerno područje	5 - 30 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	5 µm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje
50 mm

022360 50

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm

484030 19

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 4 mm

484030 4

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 3 mm

484030 3

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm

484030 30

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm

484030 11

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm

484030 7

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm

484030 22

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm

484030 8

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm

484030 6

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm

484030 14

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm

484030 25

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm

484030 12

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm

484030 16

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm

484030 24

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 5 mm

484030 5

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm

484030 9

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm

484030 26

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm

484030 28

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm

484030 20

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm

484030 10

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm

484030 18

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm

484030 15

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm

484030 13

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm

484030 17

