

**Garant****Centrična stega, širina čeljusti A: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360130 80
GTIN	4045197642387
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Centrična stega za fleksibilnu primjenu.

- **Apsolutna sigurnost funkcija zahvaljujući zatvorenom kućištu.**
- **Visoka preciznost, točnost ponavljanja 0,02 mm.**
- **Varijabilno namještanje centra  $\pm 0,02$  mm.**
- **Kaljene radne površine.**
- **Čvrsta izvedba od alatnog čelika, zaštita površine pomoću kratkog nitriranja.**

**Prednost:**

Multifunkcionalna primjena.

- **Fleksibilna mala težina.**

**Upotreba:**

Idealno za 5-osnu obradu, savršeno za stezanje obradaka.

**Odgovara:**

Vodilica za višestruko stezanje br. 360080 i 360110.

**Dio isporuke:**

Uključuje nastavak za nasadne ključeve br. 642700 vel. E12.

**Dodatni pribor:**

Varijante čeljusti br. 360135 – 360151.

**Tehnički opis**

Duljina	110 mm
Težina	2,5 kg
Hod	22 mm
Okretni moment	40 Nm
Visina	50,2 mm
Širina čeljusti A	80 mm
Maksimalna sila stezanja do širina	17 kN
odgovaraju kodu boja	ZC 80
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

Par ozubljenih nasadnih čeljusti za tip 80	360141 80
Lim za centriranje / adapterski lim tip T2	360132 T2
Povlačni vijak za centrične stege tip 18M12/120	360131 18M12/120
Par ozubljenih nasadnih čeljusti za tip 80	360142 80
HM nasadne čeljusti, par za tip 80	360137 80
Povlačni vijak za centrične stege tip 18M12/138	360131 18M12/138
Par ozubljenih nasadnih čeljusti za tip 80	360140 80
HM nasadne čeljusti, par za tip 80	360138 80
Lim za centriranje / adapterski lim tip T1	360132 T1
HM nasadne čeljusti, par za tip 80	360135 80
Par ozubljenih nasadnih čeljusti za tip 80	360143 80
Par nasadnih čeljusti, mekanih za tip 80	360146 80
HM nasadne čeljusti, par za tip 80	360136 80
Par prizmatičnih čeljusti za tip 80	360148 80
Par nasadnih čeljusti, mekanih za tip 80	360145 80
Konzola za centričnu stegu za tip 80	360152 80

