

**Mitutoyo****Garnitura unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 50-1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	427500 50-1500
GTIN	4946368438368
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Jedan ugradbeni mikrometar 50 – 63 mm i različiti produžetci. **Na osnovni ugradbeni mikrometar se prema željenom mjernom opsegu priključi jedan ili više produžetaka.** Produžetci predstavljaju cilindrične etalone.

**Tekst oblačića:**

Zaštitna kapa navoja

Produžetak 13 mm

Produžetak 25 mm

Osnovni mjerni vijak 50 – 63 mm

**Točnost:**

(3 + broj produžetaka + D / 50) μm.

**Dio isporuke:**

Osnovni ugradbeni mikrometar i produžeci.

**Tehnički opis**

Ø cijevi	12,5 mm
Mjerni bubanj Ø	15 mm
Broj produžetaka	10
Mjerno područje	50 - 1500 mm

Očitavanje	0,01 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-1500 mm	020480 50-1500
---	----------------