

**Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-13mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 426250 0-13 |
| GTIN | 4045197204080 |
| Razred artikla | 42B |

Opis**Izvedba:**

Prokaljena vretena i mat kromirani mjerni bubanj. **Okretna vretena**, bez mjerne površine od tvrdog metala, bez račne, **kratke izvedbe**.

Upotreba:

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik za mjerni stol.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Ukupna duljina | 58,5 mm |
| Mjerno područje (put mjerenja) | 0 - 13 mm |
| Vreteno Ø | 5 mm |
| Duljina prihvatne drške | 9,5 mm |
| Mjerni bubanj Ø | 13 mm |
| Ø prihvatne drške | 9,5 mm |
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Granica odstupanja | 0,002 mm |
| Standard | Standard proizvođača |
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm |
| Mjerna tehnika | analogno |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Kalibriranje | B3 |
| Vrsta proizvoda | Ugradbeni mjerni vijak |

Usluge

| | |
|--|-----------|
| KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 25 mm | 022280 25 |
| DAkkS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm | 022290 50 |