

Mitutoyo**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje art. 484030.

Tehnički opis

Mjerno područje	25 - 50 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	6 µm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje
50 mm

022360 50

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm

484030 32

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm

484030 46

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm

484030 30

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 38 mm

484030 38

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm

484030 44

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm

484030 42

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm

484030 26

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm

484030 35

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm

484030 40

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 36 mm

484030 36

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm

484030 45

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm

484030 34

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm

484030 28

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm

484030 25

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm

484030 50