

Garant**Centrična stega, širina čeljusti A: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360130 120
GTIN	4045197680891
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Centrična stega za fleksibilnu primjenu.

- **Apsolutna sigurnost funkcija zahvaljujući zatvorenom kućištu.**
- **Visoka preciznost, točnost ponavljanja 0,02 mm.**
- **Varijabilno namještanje centra $\pm 0,02$ mm.**
- **Kaljene radne površine.**
- **Čvrsta izvedba od alatnog čelika, zaštita površine pomoću kratkog nitriranja.**

Prednost:

Multifunkcionalna primjena.

- **Fleksibilna mala težina.**

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu, savršeno za stezanje obradaka.

Odgovara:

Vodilica za višestruko stezanje br. 360080 i 360110.

Dio isporuke:

Uključuje nastavak za nasadne ključeve br. 642700 vel. E12.

Dodatni pribor:

Varijante čeljusti br. 360135 – 360151.

Tehnički opis

Težina	5,1 kg
Okretni moment	60 Nm
Maksimalna sila stezanja do	25,5 kN
širina	120 mm
Duljina	130 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Hod	25 mm
Visina	50,2 mm
odgovaraju kodu boja	ZC120
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Lim za centriranje / adapterski lim tip T1	360132 T1
HM nasadne čeljusti, par za tip 120	360136 120
Par ozubljenjih nasadnih čeljusti za tip 120	360140 120
HM nasadne čeljusti, par za tip 120	360135 120
Konzola za centričnu stegu za tip 120	360152 120
Par prizmatičnih čeljusti za tip 120	360148 120
Povlačni vijak za centrične stege tip 18M12/120	360131 18M12/120
HM nasadne čeljusti, par za tip 120	360138 120
Par ozubljenjih nasadnih čeljusti za tip 120	360143 120
Par nasadnih čeljusti, mekanih za tip 120	360145 120
Par ozubljenjih nasadnih čeljusti za tip 120	360141 120
Povlačni vijak za centrične stege tip 18M12/138	360131 18M12/138
Lim za centriranje / adapterski lim tip T2	360132 T2