


**Par paralelnih graničnika, nazivna mjera T-utora: 28mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375500 28
GTIN	4020772074357
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

S minus tolerancijom h7 usklađeno na utorima strojeva s tolerancijom H8. Dimenzije visine prema toleranciji IT5.

**Upotreba:**

- Kao graničnici za utore na stolu stroja.
- Kao paralelne podloge u steznim napravama. Za druge paralelne podloge vidi br. 366400 – 366750.

**Materijal:**

Kaljeni čelik.

**Tehnički opis**

Nazivna mjera T-utora	28 mm
Duljina	160 mm
Visina	100 mm
širina tolerancije h7	-0,021 mm
visina tolerancije u parovima IT5	0,015 mm
Tip	6350
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

