

**Garant****HM nasadne čeljusti, par, za tip: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360135 120
GTIN	4045197680099
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Visina stezanja = 4 mm.

**Materijal:**

Alatni čelik kratko nitriran.

**Odgovara:**

Centrična stega br. 360130 – 360134.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

**Tehnički opis**

Visina kontaktne površine C	57 mm
za tip	120
odgovaraju kodu boja	ZC120
Širina čeljusti b	120 mm
Stezni raspon B – A	7 - 107 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

