



Osnovna garnitura steznog pribora, nazivna mjera T-utora / navoj: 14/ M12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375410 14/M12
GTIN	4020772083892
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Svi su dijelovi izrađeni od poboljšanog čelika.
- T vijci poboljšani, valjkani navoj.

Upotreba:

Idealni za **izradu alata**, u proizvodnji i za **centre za osposobljavanje**.

Sadržaj:

Stezna poluga: 2 kom. / 14×100 mm; 2 kom. / 14×160 mm

Stezne podloge: 4 St. / Gr. 2; 4 St. Gr. 3

T vijak za utore: 2 kom./M12×14×50 mm; 4 kom./M12×14×80 mm; 4 kom./M12×14×125 mm

Navojne šipke: 2 kom. vel. M12×100

visoke matice: 6 kom. vel. M12

Podložne pločice: 6 kom. vel. M12

Produžne matice: 2 kom. vel. M12

Tehnički opis

Nazivna mjera T-utora	14 mm
Navoji	M12

Tip	6532
Vrsta proizvoda	Stega za stezanje na stolu