



Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376500 6
GTIN	4020772007799
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Sila stezanja P2	5500 N
Ø rupe d	13 mm
Udaljenost između rupa e	50,5 mm

Sila stezanja P1	3400 N
Pritisni vijak	M12×110 mm
Ukupna visina	333 mm
ukupna duljina	231 mm
Udaljenost između rupa f	67,5-72,5 mm
Tip	6800J
Visina stezanja H	81 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega