

**Garant****Par nasadnih čeljusti, mekanih, za tip: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360145 80
GTIN	4045197642615
Razred artikla	310

**Opis****Upotreba:**

Za pojedinačnu izradu čeljusti za oblikovanje.

**Materijal:**

Alatni čelik kratko nitriran.

**Odgovara:**

Centrična stega br. 360130 – 360134.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

**Tehnički opis**

D	20 mm
Visina kontaktne površine C	50 mm
odgovaraju kodu boja	ZC 80
odgovaraju kodu boja	PCV 100
Širina čeljusti b	80 mm
Stezni raspon B – A	100 - 123 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

