

Garant**Par nasadnih čeljusti, mekanih, za tip: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360145 120
GTIN	4045197680877
Razred artikla	310

Opis**Upotreba:**

Za pojedinačnu izradu čeljusti za oblikovanje.

Materijal:

Alatni čelik kratko nitriran.

Odgovara:

Centrična stega br. 360130 – 360134.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Tehnički opis

D	25 mm
Visina kontaktne površine C	50 mm
odgovaraju kodu boja	ZC120
Širina čeljusti b	120 mm
Stezni raspon B – A	125 - 153 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

