

Garant**Par čeljusti, mekanih, za tip: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360146 80
GTIN	4045197642721
Razred artikla	310

Opis**Materijal:**

Alatni čelik kratko nitriran.

Dio isporuke:

Uključujući pritezni vijak.

Širina čeljusti b: 80 mm

Stezni raspon B – A: 130 - 153 mm

Visina kontaktne površine C: 49,95 mm

D: 20 mm

Tehnički opis

Visina kontaktne površine C	49,95 mm
D	20 mm
Širina čeljusti b	80 mm
Stezni raspon B – A	130 - 153 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust škripca