



Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376500 0
GTIN	4020772007737
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Sila stezanja P2	700 N
Ø rupe d	4,5 mm
Pritisni vijak	M4x25 mm

ukupna duljina	49 mm
Udaljenost između rupa e	8,5-13,5 mm
Ukupna visina	81 mm
Udaljenost između rupa f	23 mm
Sila stezanja P1	500 N
Tip	6800J
Visina stezanja H	18 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega