


**Par paralelnih graničnika, nazivna mjera T-utora: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375500 12
GTIN	4020772074289
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

S minus tolerancijom h7 usklađeno na utorima strojeva s tolerancijom H8. Dimenzije visine prema toleranciji IT5.

Upotreba:

- Kao graničnici za utore na stolu stroja.
- Kao paralelne podloge u steznim napravama. Za druge paralelne podloge vidi br. 366400 – 366750.

Materijal:

Kaljeni čelik.

Tehnički opis

Nazivna mjera T-utora	12 mm
visina tolerancije u parovima IT5	0,011 mm
Duljina	100 mm
širina tolerancije h7	-0,018 mm
Visina	40 mm
Tip	6350
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

