

Garant**Par čeljusti, mekanih, za tip: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360146 120
GTIN	4045197680884
Razred artikla	310

Opis**Materijal:**

Alatni čelik kratko nitriran.

Dio isporuke:

Uključujući pritezni vijak.

Širina čeljusti b: 120 mm

Stezni raspon B – A: 155 - 183 mm

Visina kontaktne površine C: 50 mm

D: 25 mm

Tehnički opis

Visina kontaktne površine C	50 mm
D	25 mm
Širina čeljusti b	120 mm
Stezni raspon B – A	155 - 183 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust škripca