

**Garnitura steznih vijaka, nazivna mjera T-utora / navoj: 14/M12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375400 14/M12
GTIN	4020772083007
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Svi dijelovi su poboljšani. Kvaliteta 8.8 odn. 10.<HBR/>Pohranjeno u čvrstoj drvenoj kutiji s poklopcem.

**Dio isporuke:**

T vijak br. 375300 DIN 787: 4 kom./80 mm; 2 kom./50 mm

Navojne šipke br. 375380 DIN 6379: 4 kom./63 mm; 4 kom./100 mm; 4 kom./125 mm; 4 kom./200 mm

Utorne matice br. 375315 DIN 508: 4 kom.

visoke matice br. 375385 DIN 6330 B: 4 kom.

Produžne matice br. 375395: 4 kom.

Podložne pločice br. 375340 DIN 6340: 4 kom.

Sferne pločice i konusni oslonci br. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 kom.

**Tehnički opis**

Drvena kutija duljina	278 mm
Drvena kutija širina	234 mm
Nazivna mjera T-utora	14 mm

Navoji	M12
Drvena kutija visina	36 mm
Tip	6520
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak