



Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376500 2
GTIN	4020772007751
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Ukupna visina	139,5 mm
Sila stezanja P1	800 N
ukupna duljina	78 mm

Udaljenost između rupa f	23-31 mm
Udaljenost između rupa e	20 mm
Ø rupe d	5,5 mm
Pritisni vijak	M6×35 mm
Sila stezanja P2	1200 N
Tip	6800J
Visina stezanja H	23 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega