



## Dvostrana stolna brusilica ECO, 230 V, tip: W150



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077502 W150
GTIN	2050001694607
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

Dvostruka brusilica s jednofaznim AC **motorom male razine buke koji ne zahtjeva održavanje. Zaštitne naočale velikih dimenzija** garantiraju veliku sigurnost korisniku. Podloge obradaka **podesive su bez alata.**

**Zaštita od ponovnog pokretanja stroja** nakon nestanka struje.

#### Dio isporuke:

S brusnim pločama normalni korund NK36 i NK60.

#### Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100 i br. 568733.

Odgovarajući stalak za stroj br. 077513 vel. DS04 s adapterskom pločicom i br. 77515 vel. ECO.

Prihvat snaga: 520 W

maksimalan broj okretaja: 2900 min<sup>-1</sup>

Ø brusne ploče D: 150 mm

Širina brusne ploče T: 20 - 25 mm

Ø provrta brusne ploče H: 32 mm

Težina: 16 kg

### Tehnički opis

Težina	16 kg
Oznaka proizvođača	W150

maksimalan broj okretaja	2900 min <sup>-1</sup>
Prihvat snaga	520 W
Širina brusne ploče T	20 - 25 mm
Ø provrta brusne ploče H	32 mm
Ø brusne ploče D	150 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Dvostruka brusilica

## Pribor

Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596200 EK80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip C800	596100 C800
Adapterska ploča za ECO-DS04 prikladno za ECO	077515 ECO
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596200 EK60
Postolje stroja prikladno za stroj DS04	077513 DS04
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596100 EK80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip C800	596200 C800
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596100 SC80
Štitnik za oči za br. 077502 tip ECO	077509 ECO
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596200 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596200 NK60