



Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376500 4
GTIN	4020772007775
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Ukupna visina	221 mm
Ø rupe d	8,6 mm
Pritisni vijak	M8x65 mm

Udaljenost između rupa f	43-46,5 mm
Sila stezanja P2	3000 N
Sila stezanja P1	1700 N
Udaljenost između rupa e	32 mm
ukupna duljina	141 mm
Tip	6800J
Visina stezanja H	42,5 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega