

ERWEMA**Podesivi kutnik, duljina vodilice: 330mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	456900 330
GTIN	2050001746764
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Inovativan kutnik, višenamjenski. Čvrsta metalna konstrukcija, 330 mm čelik za opruge, s milimetarskom skalom, graviran laserom. Mehanizam za namještanje za 9 položaja (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) ili kontinuirano podešavanje leptir maticom.

Upotreba:

Ravnalo za obilježavanje, kutomjer, pomični kutomjer, kutni graničnik, ravnalo.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	MW 330
Odstupanje kutnika	± 0,05 mm
Duljina vodilice	330 mm
Blokada kutnika	kontinuirano podešavanje leptir maticom ili fiksnom pozicijom kuta
podesiv položaj kutnika	30 stupanj
podesiv položaj kutnika	45 stupanj
podesiv položaj kutnika	60 stupanj
podesiv položaj kutnika	75 stupanj

podesiv položaj kutnika	90 stupanj
podesiv položaj kutnika	105 stupanj
podesiv položaj kutnika	120 stupanj
podesiv položaj kutnika	145 stupanj
Vrsta proizvoda	Sklopivi kutnik