


Garant**Spiralno svrdlo HSS/E br. 114400 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-10,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115300 1-10,5
GTIN	4045197024879
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.

Ojačana jezgra, svijetlo brušeno.

Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

Tehnički opis

Područje svrdla	1 - 10,5 mm
Broj svrdla	24
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Drška	Cilindrična drška
Ø osnovne rupe	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog \varnothing	h8
Kut vrha	130 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	S
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 10,5 mm	114400 10,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5