

**Garnitura steznog pribora, nazivna mjera T-utora / navoj: 14/M12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375405 14/M12
GTIN	4020772083601
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od različitih steznih elemenata, koji su potrebni za brzo pritezanje alata, stega ili obradaka na stolove sa T-utorima. Svi dijelovi su od poboljšanog čelika i može ih se naknadno pojedinačno naručiti.

Dio isporuke:

Viljuškasto/okasti ključ, pasta za vijke, drvena kutija.

Dio isporuke:

T vijak br. 375300 DIN 787: 4 kom. / 80 mm;

4 kom. / 125 mm;

2 kom. / 50 mm

Navojne šipke br. 375380 DIN 6379: 4 kom. / 100 mm

Stezna prečka br. 372000 DIN 6314 Z: 4 kom. / 14x100

visoke matice br. 375385 DIN 6330 B: 6 kom.

Produžne matice br. 375395: 4 kom.

Univerzalne stezne podloge br. 372200: 4 kom. / vel. 2;

4 kom. / vel. 3

Konusni oslonac, oblik G br. 375360 DIN 6319 G: 6 kom.

Duboke stezne čeljusti br. 375110: 4 kom./ vel. 14

Opružni držač za stezne poluge br. 370850: 4 kom./ vel. 14

Četka za T utore br. 375512: 1 kom./ vel. 1

Tehnički opis

Drvena kutija duljina	460 mm
Visina stezanja 4-struko stezanje	2 - 160 mm
Nazivna mjera T-utora	14 mm
Visina stezanja 2-struko stezanje	2 - 270 mm
Drvena kutija širina	330 mm
Navoji	M12
Drvena kutija visina	50 mm
Tip	6530
Vrsta proizvoda	Stega za stezanje na stolu