



## Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 6-10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428550 6-10
GTIN	5051102212100
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Otvrđnjena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. „Micro“ - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2 µm.

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dio isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428500, prsteni za namještanje s UKAS certifikatom.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

### Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	8 mm
Broj prstenova za namještanje	1
Mjerno područje	6 - 10 mm

Broj mjernih vijaka	2
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

## Pribor

XT unutarnji mikrometar mjerno područje 8-10 mm	428500 8-10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 8-10 mm	428605 8-10
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/63	428510 1/63
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 6-8 mm	428605 6-8
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 6-8 mm	428500 6-8
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 6-8 mm	428745 6-8
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 6-8 mm	428746 6-8
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 8-10 mm	428745 8-10
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 8-10 mm	428746 8-10