



## Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 10-20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428550 10-20
GTIN	5051102212131
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. „Micro“ - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2 µm.

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dio isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428500, prsteni za namještanje s UKAS certifikatom.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

### Tehnički opis

Broj prstenova za namještanje	2
Mjerno područje	10 - 20 mm
Prsten za namještanje Ø	12,5 / 20 mm

Broj mjernih vijaka	3
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

## Pribor

XT unutarnji mikrometar mjerno područje 10-12,5 mm	428500 10-12,5
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 16-20 mm	428500 16-20
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 10-12,5 mm	428605 10-12,5
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 12,5-16 mm	428500 12,5-16
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/100	428510 3/100
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 2/76	428510 2/76
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 16-20 mm	428605 16-20
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 12,5-16 mm	428746 12,5-16

Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 16-20 mm

428745 16-20

Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 16-20 mm

428746 16-20