



## XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 12,5-16mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 12,5-16
GTIN	5051102212209
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

„Micro” - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2 µm.

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

### Tehnički opis

Mjerno područje	12,5 - 16 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	162 mm

Standardna mjerna dubina	62 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,002 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/100	428510 3/100
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 12,5-16 mm	428746 12,5-16